

EPCOS Product Brief 2017

EMC Filters

2-Line Filters SIFI-F, SIFI-G, SIFI-H

The new 2-line EMC filters of the SIFI-F/-G/-H families come as a compact modular system with minimal dimensions for different insertion loss requirements and current ratings. The series range from SIFI-F offering very good insertion loss and the smallest dimensions through to SIFI-H for maximum insertion loss. All new SIFIs are available as a standard version or a medical version with negligible leakage current. The three series offer an extended range of rated current from 2 A to 36 A at 250 V DC/AC and a climatic category (IEC 60068-1) of 25/100/21. Special construction makes the new SIFIs smaller than comparable products for significantly less cost.

For product data sheets visit
www.epcos.com/emc_filters.

Die neuen 2-Leiter-EMV-Filter der SIFI-Familien-F/-G/-H wurden entwickelt als ein kompaktes Modularsystem, das kleinste Abmessungen für die verschiedenen Dämpfungsanforderungen und Nennströme bietet. Die Serien beginnen mit SIFI-F, das neben sehr guten Dämpfungseigenschaften über die kleinsten Maße verfügt und reichen bis SIFI-H mit der höchsten Einfügungsdämpfung. Alle neuen SIFI-Serien sind als Standard- oder Medizinversion mit vernachlässigbar kleinem Ableitstrom lieferbar. Der Nennstrom reicht von 2 A bis 36 A bei 250 V DC/AC und einer Klimakategorie (IEC 60068-1) von 25/100/21. Aufgrund einer speziellen Konstruktion sind die neuen SIFIs kleiner als vergleichbare Produkte. Gleichzeitig werden die Kosten spürbar gesenkt. Datenblätter finden Sie unter www.epcos.com/emc_filters.



SIFI Series F, G, H

Baureihe SIFI-F, -G, -H



Selector guide Auswahlhilfe		Insertion loss Einfügungsdämpfung		
		normal	enhanced	very high
Series Serie	SIFI-F	SIFI-G	SIFI-H	
Leakage current (mA) Ableitstrom (mA)	standard 0.369/0.785	medical 0	standard 0.369	medical 0
Rated current (A) Bemessungsstrom (A)	2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 36			

Technical data Technische Daten									
I _R A	C _R (Class) (Klasse)	L _R mH	I _{LK} mA	Case Gehäuse	Dimensions (mm) Maße (mm) l × b × h	I _t	Ordering code Bestellnummer	Approvals Approbationen	CE
SIFI-F: Standard for normal insertion loss SIFI-F: Standard für normale Dämpfung									
3	2 × 0.1 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 1.5	0.369	B	35 × 43.5 × 26	60.6	B84111F0000B030	×	×
6	2 × 0.1 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 1.8	0.369	B	35 × 43.5 × 26	60.6	B84111F0000B060	×	×
10	2 × 0.1 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 0.87	0.369	B	35 × 43.5 × 26	60.6	B84111F0000B110	×	×
16	2 × 0.1 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 0.65	0.369	B	48 × 45.0 × 26	74.6	B84111F0000B116	×	×
20	2 × 0.1 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 0.43	0.369	B	48 × 45.0 × 26	74.6	B84111F0000B120	×	×
25	2 × 0.1 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 0.66	0.369	G	63 × 51.0 × 38	107	B84111F0000G125	×	×
36	2 × 0.47 µF (X2) + 2 × 10 nF (Y2)	2 × 0.40	0.785	G	63 × 51.0 × 38	107	B84111F0000G136	×	×
SIFI-F: Medical version for normal insertion loss SIFI-F: Medizinversion für normale Dämpfung									
3	2 × 0.1 µF (X2)	2 × 1.5	0	B	35 × 43.5 × 26	60.6	B84111F0000M030	×	×
6	2 × 0.1 µF (X2)	2 × 1.8	0	B	35 × 43.5 × 26	60.6	B84111F0000M060	×	×
10	2 × 0.1 µF (X2)	2 × 0.87	0	B	35 × 43.5 × 26	60.6	B84111F0000M110	×	×
16	2 × 0.1 µF (X2)	2 × 0.65	0	B	48 × 45.0 × 26	74.6	B84111F0000M116	×	×
20	2 × 0.1 µF (X2)	2 × 0.43	0	B	48 × 45.0 × 26	74.6	B84111F0000M120	×	×
25	2 × 0.1 µF (X2)	2 × 0.66	0	G	63 × 51.0 × 38	107	B84111F0000M125	×	×
36	2 × 0.47 µF (X2)	2 × 0.40	0	G	63 × 51.0 × 38	107	B84111F0000M136	×	×
SIFI-G: Standard for enhanced insertion loss SIFI-G: Standard für erhöhte Dämpfung									
2	2 × 0.15 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 12	0.369	B	48 × 45 × 26	74.6	B84112G0000B020	×	×
3	2 × 0.22 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 10	0.369	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000B030	×	×
6	2 × 0.47 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 3.3	0.369	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000B060	×	×

× = approval granted

SIFI Series F, G, H

Baureihe SIFI-F, -G, -H



Technical data Technische Daten									
I _R A	C _R (Class) (Klasse)	L _R mH	I _{LK} mA	Case Gehäuse	Dimensions (mm) Maße (mm) l × b × h	I _I	Ordering code Bestellnummer	Approvals Approbationen	CE RoHS
SIFI-G: Standard for enhanced insertion loss SIFI-G: Standard für erhöhte Dämpfung									
8	2 × 0.47 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 2.5	0.369	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000B080	×	×
10	2 × 0.68 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 1.8	0.369	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000B110	×	×
12	2 × 0.68 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 1.6	0.369	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000B112	×	×
16	2 × 0.47 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 1.8	0.369	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000B116	×	×
20	2 × 1.0 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 1.8	0.369	G	91 × 51 × 43	135	B84112G0000G120	×	×
25	2 × 1.0 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 1.6	0.369	G	91 × 51 × 43	135	B84112G0000G125	×	×
36	2 × 1.5 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	2 × 0.8	0.369	G	91 × 51 × 43	135	B84112G0000G136	×	×
SIFI-G: Medical version for enhanced insertion loss SIFI-G: Medizinversion für erhöhte Dämpfung									
2	2 × 0.15 µF (X2)	2 × 12	0	B	48 × 45 × 26	74.6	B84112G0000M020	×	×
3	2 × 0.22 µF (X2)	2 × 10	0	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000M030	×	×
6	2 × 0.47 µF (X2)	2 × 3.3	0	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000M060	×	×
8	2 × 0.47 µF (X2)	2 × 2.5	0	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000M080	×	×
10	2 × 0.68 µF (X2)	2 × 1.8	0	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000M110	×	×
12	2 × 0.68 µF (X2)	2 × 1.6	0	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000M112	×	×
16	2 × 0.47 µF (X2)	2 × 1.8	0	B	63 × 51 × 29	89.5	B84112G0000M116	×	×
20	2 × 1.0 µF (X2)	2 × 1.8	0	G	91 × 51 × 43	135	B84112G0000M120	×	×
25	2 × 1.0 µF (X2)	2 × 1.6	0	G	91 × 51 × 43	135	B84112G0000M125	×	×
36	2 × 1.5 µF (X2)	2 × 0.8	0	G	91 × 51 × 43	135	B84112G0000M136	×	×
SIFI-H: Standard for very high insertion loss SIFI-H: Standard für sehr hohe Dämpfung									
3	2 × 1.0 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	4 × 5.9	0.369	B	63 × 51 × 38	89.5	B84113H0000B030	×	×
6	2 × 1.0 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	4 × 3.6	0.369	B	63 × 51 × 38	89.5	B84113H0000B060	×	×
10	2 × 1.5 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	4 × 3.9	0.369	B	91 × 51 × 43	117.5	B84113H0000B110	×	×
16	2 × 1.5 µF (X2) + 2 × 4700 pF (Y2)	4 × 1.3	0.369	B	91 × 51 × 43	117.5	B84113H0000B116	×	×
20	2 × 2.2 µF (X2) + 2 × 22 nF (Y2)	4 × 1.2	1.73	G	133 × 58 × 53	177	B84113H0000G120	×	×
25	2 × 2.2 µF (X2) + 2 × 22 nF (Y2)	4 × 0.8	1.73	G	133 × 58 × 53	177	B84113H0000G125	×	×
36	2 × 3.3 µF (X2) + 2 × 22 nF (Y2)	4 × 0.5	1.73	G	133 × 58 × 53	177	B84113H0000G136	×	×
SIFI-H: Medical version for very high insertion loss SIFI-H: Medizinversion für sehr hohe Dämpfung									
3	2 × 1.0 µF (X2)	4 × 5.9	0	B	63 × 51 × 38	89.5	B84113H0000M030	×	×
6	2 × 1.0 µF (X2)	4 × 3.6	0	B	63 × 51 × 38	89.5	B84113H0000M060	×	×
10	2 × 1.5 µF (X2)	4 × 3.9	0	B	91 × 51 × 43	117.5	B84113H0000M110	×	×
16	2 × 1.5 µF (X2)	4 × 1.3	0	B	91 × 51 × 43	117.5	B84113H0000M116	×	×
20	2 × 2.2 µF (X2)	4 × 1.2	0	G	133 × 58 × 53	177	B84113H0000M120	×	×
25	2 × 2.2 µF (X2)	4 × 0.8	0	G	133 × 58 × 53	177	B84113H0000M125	×	×
36	2 × 3.3 µF (X2)	4 × 0.5	0	G	133 × 58 × 53	177	B84113H0000M136	×	×

× = approval granted


SIFI Series F, G, H

Baureihe SIFI-F, -G, -H


General Allgemeines




Case style B
(SIFI-F, ≤ 10 A)
Gehäuseform B
(SIFI-F, ≤ 10 A)



Case style B
Gehäuseform B



Case style G
Gehäuseform G



- For 1-phase systems
- Metal case
- Potted (UL 94 V-0)
- For switch-mode power supplies and DC applications

- Für 1-Phasen-Systeme
- Metallgehäuse
- Vergossen (UL 94 V-0)
- Für Schaltnetzteile und DC-Anwendungen

Terminal styles (case styles):

- B: Tab connectors on face ends, lateral fixing lugs or fixing lugs on face ends
- G: Screw terminals M5

Anschluss-Varianten (Gehäuse):

- B: Beidseitig Flachstecker, Befestigungslaschen längs- bzw. stirnseitig
- G: Schraubanschlüsse M5

Rated voltage: 250 V AC, 50/60 Hz
250 V DC

Bemessungsspannung: 250 V AC, 50/60 Hz
250 V DC

Climatic category: 25/100/21
Rated temperature: 40 °C

Klimakategorie: 25/100/21
Bemessungstemperatur: 40 °C

Structure of ordering codes: The ordering code for one and the same product can be represented differently in data sheets, data books, other publications and the website of EPCOS, or in order-related documents such as shipping notes, order confirmations and product labels. **The varying representations of the ordering codes are due to different processes employed and do not affect the specifications of the respective products.** Detailed information can be found on the Internet under www.epcos.com/orderingcodes.

Important information: Some parts of this publication contain statements about the suitability of our products for certain areas of application. These statements are based on our knowledge of typical requirements that are often placed on our products. We expressly point out that these statements cannot be regarded as binding statements about the suitability of our products for a particular customer application. It is incumbent on the customer to check and decide whether a product is suitable for use in a particular application. This publication is only a brief product survey which may be changed from time to time. Our products are described in detail in our data sheets. The *Important notes* (www.epcos.com/ImportantNotes) and the product-specific *Cautions and warnings* must be observed. All relevant information is available through our sales offices.